

ASUS VP349CGL - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR

Produktbeschreibung: ASUS VP349CGL - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM07A3-B01170
 EAN: 4711081160182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VP349CGL - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	81.72 cm x 25.294 cm x 50.712 cm
Gewicht	9.27 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

