

### DIGITUS Dynamic Basic DN-19 07-U-EC-SW - Schrank - 7U

Produktbeschreibung: DIGITUS Dynamic Basic DN-19  
07-U-EC-SW - Schrank Netzwerkschrank -  
geeignet für Wandmontage - RAL 9005 - 7U  
- 48.3 cm (19")

Gruppe: Systemzubehör  
Hersteller: DIGITUS  
Hersteller Artikel Nr: DN-19 07-U-EC-SW  
EAN: 4016032257783

Beschreibung:  
Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

- Key Selling Points:
- Netzwerk Wandgehäuse mit 7 Höheneinheiten aus 0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  - Seitenteile des 19 Zoll Serverschrank abnehmbar, abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  - Lüftungsschlitz für aktive sowie passive Be- und Entlüftung im Netzwerk-Wandschrank
  - 483 mm (19") L-Profileschienen an der Vorderseite des 19 Zoll Rack, tiefenvariabel
  - Kabelzuführung an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche) des 7HE Netzwerkgehäuse



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DIGITUS Dynamic Basic DN-19 07-U-EC-SW - Schrank - 7U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Farbe	RAL 9005
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	7U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 45 cm x 41.6 cm
Gewicht	16.5 kg
Funktionen	Glastür, 210° Öffnungswinkel, integrierte Erdungspunkte, vorderes Schloss mit Schlüssel