

BenQ Mobiuz EX3410R - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR

Produktbeschreibung: BenQ Mobiuz EX3410R - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 144 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher mit Subwoofer

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LKKLA.TBE
 EAN: 4718755086700



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ Mobiuz EX3410R - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz)
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	79.57 cm x 26.97 cm x 53.08 cm
Gewicht	9.85 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 2.2