

Bosch GDS Professional 18V-1000 C - Schlagschrauber - schnurlos - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch GDS Professional 18V-1000 C - Schlagschrauber - schnurlos - 1/2 Zoll-Vierkantantrieb - 1000 N·m - ohne Batterie

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr.: 06019J8001



Beschreibung:

Der 1/2"-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus und Holzmodus, zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet.



Key Selling Points:

- BITURBO Brushless-Technologie liefert ein Anziehmoment von 1.000 Nm und Losbrechmoment von 1.600 Nm
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Metall und Holz
- Mehr Flexibilität und Kontrolle durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GDS Professional 18V-1000 C - Schlagschrauber - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	1/2 Zoll-Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)	1000 N·m
Batterie	Ohne Batterie

