

Lenovo Legion M600 Gaming Mouse - Maus - 2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.0 - schwarz (Gestell), Stingray (Oberseite), Stingray (Oberseite)

Produktbeschreibung: Lenovo Legion M600 Gaming Mouse - Maus - ergonomisch - rechts- und linkshändig - optisch - 9 Tasten - kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.0 - schwarz (Gestell), Stingray (Oberseite) - retail - CRU - für IdeaCentre AIO 3 22; IdeaPad 3 15; Legion T7 34; V14 G2 IJL; V15 G2 IJL

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: GY51C96033
 EAN: 0195713812627

Beschreibung: Die Lenovo Legion M600 Gaming-Funkmaus bietet eine extrem lange Akkulaufzeit und ermöglicht schnelles Laden - ist also auch ideal für anspruchsvolle Gaming-Sessions. Ihr ergonomisches Design unterstützt den "Palm"- oder "Claw"-Griff und ist gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Mit der M600 wirst du garantiert den Titel holen - mit bis zu 16.000 dpi (einstellbar über eine direkte DPI-Taste) und spektakulären Lichteffekten dank der 16,8 Millionen Farben in zwei konfigurierbaren LED-Zonen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo Legion M600 Gaming Mouse - Maus - 2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.0 - schwarz (Gestell), Stingray (Oberseite)
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.0
Farbe	Schwarz (Gestell), Stingray (Oberseite)
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.82 cm x 12.76 cm x 4.21 cm
Gewicht	107 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	9
Bewegungsauflösung	16000 dpi
Gaming	Ja
Leistungsmerkmale	Scrolling Wheels (Zweiweg-), 16,8-Millionen-Multi-Farbbeleuchtung, 2 RGB-Zonen, 50 Mio. Klicks, Pixart 3335 optischer Sensor, 2 Omron Micro Switch
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
Verpackung	Retail
Preistyp	Customer-replaceable Unit (CRU)

Entwickelt für

IdeaCentre 3 07; 5 14; IdeaCentre AIO 3 22;
IdeaPad 1 14; 1 15; 3 14; 3 15; 3 CB 15; IdeaPad
Duet 5 CB 13; Legion T5 26; T7 34; ThinkBook 14
G3 ITL; 15 G3 ITL; 15p G2 ITH; V14 G2 IJL; V14
G2 ITL; V15 G2 IJL; Yoga 7 14; Yoga Duet 7 13;
Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 D; 7 Pro 14ACH5 OD; 7
Pro 16

