

Bosch GDS Professional 18V-1000 C - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Bosch GDS Professional 18V-1000 C -
Schlagschrauber - schnurlos - 1/2
Zoll-Vierkantantrieb - 1000 N·m - 2 Akkus -
18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 06019J8003



Beschreibung:
Der 1/2"-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus und Holzmodus, zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet.



- Key Selling Points:
- BITURBO Brushless-Technologie liefert ein Anziehmoment von 1.000 Nm und Losbrechmoment von 1.600 Nm
 - User Interface mit zwei Betriebsarten: Metall und Holz
 - Mehr Flexibilität und Kontrolle durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GDS Professional 18V-1000 C - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Akkus
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	1/2 Zoll-Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)	1000 N·m
Batterie	2 x 18 V

