

Fujitsu fi-8150 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1

Produktbeschreibung: Fujitsu fi-8150 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1



Gruppe: Scanner
 Hersteller: Fujitsu
 Hersteller Artikel Nr: PA03810-B101

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu fi-8150 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	50 Seiten/Min. (einfarbig) / 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 6096 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 17 cm x 16.3 cm
Gewicht	4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

