

HP 15s-eq2280ng - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 5700U - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 15s-eq2280ng - Ryzen 7 5700U - Win 10 Home 64-Bit - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Natural Silver - kbd: Deutsch

Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 366B6EA#ABD
 EAN: 0195697838583

Beschreibung:
 Seine lange Akkulaufzeit und ein nahezu randloses Micro-Edge-Display machen diesen PC zu einem idealen Begleiter. Mit dem HP Laptop mit einem Bildschirm von 39,6 cm (15,6 Zoll) kannst du überall produktiv sein oder Unterhaltungsangebote genießen. Er bietet zuverlässige Leistung und eine große Bildfläche, damit du jederzeit und überall streamen, surfen oder deine Projekte bearbeiten kannst.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 15s-eq2280ng - 39.6 cm (15.6") - Ryzen 7 5700U - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 7 5700U (4.3 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Speicherkapazität	1 TB SSD - NVMe
Bildschirm	39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 9.5 Stunden
Farbe	Natural Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.85 cm x 24.2 cm x 1.79 cm
Gewicht	1.69 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

