


## Nokia G11 - holzkohlefarben - 4G Smartphone - 32 GB -

Produktbeschreibung: Nokia G11 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / 32 GB - microSD slot - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 13 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - holzkohlefarben

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Nokia  
 Hersteller Artikel Nr: 719901184091  
 EAN: 6438409071088



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nokia G11 - holzkohlefarben - 4G Smartphone - 32 GB -
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - (90 Hz)
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	Unisoc T606 / 1.6 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 3 GB / 32 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 11
Hauptkamera	13 Megapixel
Zweite Kamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Dritte Kamera	2 Megapixel - Tiefenkamera
Vordere Kamera	8 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.9 mm x 8.5 mm x 164.6 mm
Gewicht	189 g

