

Bosch ART 30 - Grastrimmer - elektrisch

Produktbeschreibung: Bosch ART 30 - Grastrimmer - elektrisch -
550 W - 9500 spm - 30 cm - 2.8 kg

Gruppe: Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06008A5400
EAN: 3165140689175

Beschreibung:

Hohe Leistung, hoher Komfort - der leistungsstarke Rasentrimmer ART 30 bietet einen halbautomatischen Fadenvorschub für weniger manuelle Einstellungen und unterbrechungsfreies Arbeiten beim Rasentrimmen auf Knopfdruck. Mit dem drehbaren Kopf kann einfach zwischen Trimmen und Kantenschneiden umgeschaltet werden. Dieses praktische Gartenwerkzeug mit Winkel- und Höhenverstellung wiegt nur 2,8 kg und verfügt über einen Zusatzgriff für weniger Belastung des unteren Rückens. Sein kraftvoller Motor sorgt für schnelle und saubere Ergebnisse. Dieses Werkzeug ist zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden geeignet.

Key Selling Points:

- Die halbautomatische Fadenspule reduziert manuelles Nachstellen des Hochleistungs-Doppelfadens
- Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf
- Höhenverstellung mit nur einem Klick; Winkelverstellung mit Zusatzhebel
- Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden
- Kraftvoller Motor für schnelle und saubere Ergebnisse

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch ART 30 - Grastrimmer - elektrisch
Produkttyp	Grastrimmer - Faden - elektrisch
Leistung	550 W
Geschwindigkeit	9500 spm
Schneidebreite	30 cm
Automatischer Leitungszulauf	Ja
Teleskopgriff	Ja
Abmessung	80 cm - 115 cm
Gewicht	2.8 kg

