

## Makita DF001GD201 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Makita DF001GD201 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 140 N·m - 2 Akkus - 40 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
 Hersteller: Makita  
 Hersteller Artikel Nr: DF001GD201  
 EAN: 0088381894166

### Beschreibung:

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.

### Key Selling Points:

- Xtreme Protection Technology: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Active Feedback sensing Technology stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita DF001GD201 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 650 / 0 - 2600 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	140 N·m
Max. Drehmoment (weich)	68 N·m
Batterie	2 x 40 V - Lithium-Ionen

