

# DATENBLATT



## edding 780 Glanzlackmarker gold

- Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet
- Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,8 mm
- Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig
- Passende Ersatzspitzen (edding 780 Ersatzspitzen) sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Hochwertiger Aluminiumschaft

Art.No. **4-780-9-053**  
GTIN **4004764953707**



## ✓ Highlights

- Die permanente deckende Tinte haftet auf Materialien, auf denen alles andere verschmiert
- Extra feine Spitze
- Große Auswahl an brillanten Hochglanzfarben und besonders schimmernde Metallic-Farben
- Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft
- Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist
- Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität
- Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich
- Hochwertiges Markenprodukt

## ⊕ Zubehör

- Ersatzspitze 780 N für e-780 (Art.No. 4-780N)

# DATENBLATT



## Spezifikationen

Modell	e-780
Form der Spitze	Rundspitze
Strichbreite	0,8 mm
Enthaltene Farben	Gold
Anzahl der verfügbaren Farben	8
Anwendbar auf	Papier, Pappe/Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein, Leder
Beschreibung der Tinte	Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
Permanent	Ja
Lichtbeständig	Ja
Deckend	Ja
Geruchsarm	Ja
Wasserfest	Ja
Nachfüllbar	Nein
Schnelltrocknend	Ja
Material des Schafts	Aluminium
Material der Spitze / des Filters	Acryl / -
Material der Kappe / des Mundstücks	Polypropylen (PP) / Polyoxymethylen (POM)

## Logistik

Menge	1
Verpackungsmaße	10 x 133 x 10 (mm)
Gewicht (brutto/netto)	15.17 G / 13 G
Herkunftsland	Japan

# DATENBLATT

## Produktübersicht

Artikelnummer	GTIN / EAN	Artikelname	Mindest bestell menge
4-780-1-1001	4004764793761	edding 780 Glanzlackmarker 1er-Blister schwarz	10
4-780-1-1049	4004764060634	edding 780 Glanzlackmarker 1er-Blister weiß	10
4-780-1-1053	4004764060665	edding 780 Glanzlackmarker 1er-Blister gold	10
4-780-1-1054	4004764060696	edding 780 Glanzlackmarker 1er-Blister silber	10
4-780-1-1055	4004764828838	edding 780 Glanzlackmarker 1er-Blister kupfer	10
4-780-2-1-53-54	4004764793792	edding 780 Glanzlackmarker 2er-Blister sortiert	10
4-780-2-1049	4004764868032	edding 780 Glanzlackmarker 2er-Blister weiß	10
4-780-3-999	4057305020918	edding 780 Glanzlackmarker 3er-Set sortiert metallic	1
4-780-5-099	4057305020970	edding 780 Glanzlackmarker 5er-Set sortiert spezial	1
4-780-5-999	4057305020949	edding 780 Glanzlackmarker 5er-Set sortiert metallic basic	1
4-780-9-001	4004764953608	edding 780 Glanzlackmarker schwarz	10
4-780-9-002	4004764953639	edding 780 Glanzlackmarker rot	10
4-780-9-003	4004764023097	edding 780 Glanzlackmarker blau	10
4-780-9-004	4004764023103	edding 780 Glanzlackmarker grün	10
4-780-9-049	4004764953677	edding 780 Glanzlackmarker weiß	10
4-780-9-053	4004764953707	edding 780 Glanzlackmarker gold	10
4-780-9-054	4004764953738	edding 780 Glanzlackmarker silber	10
4-780-9-055	4004764820344	edding 780 Glanzlackmarker kupfer	10
4-780-9-070	4057305016096	edding 780 Glanzlackmarker hellblau-metallic	10
4-780-9-074	4057305016058	edding 780 Glanzlackmarker grün-metallic	10
4-780-9-078	4057305016010	edding 780 Glanzlackmarker violett-metallic	10