

## FICHE ARTICLE



### edding 400 Marqueur permanent étui de 4 assorti

- Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous les matériaux, par ex. sur le papier, le carton, le métal, le plastique et le verre
- La pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm
- Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
- Le kit comprend les coloris noir, rouge, bleu et vert
- Le produit est rechargeable avec les encres de recharge edding MTK 25, T 25, T 100 et T 1000
- Des pointes de recharge appropriées (edding 25/400 Pointes de recharge) sont disponibles
- L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène

Art.No. **4-400-4**

GTIN **4004764781287**



### ✓ Points forts

- Marquages durables sur une variété de matériaux
- Trait fin
- Produit prêt à l'emploi
- Un clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet
- Le capuchon peut être placé à l'extrémité du corps du marqueur pour ne pas risquer de le perdre
- Vaste choix de couleurs
- Produit de marque haut de gamme
- Produit fabriqué en Allemagne

### ⊕ Accessoires

- recharge d'encre MTK 25 noir (Art.No. 4-MTK25001)
- recharge d'encre MTK 25 rouge (Art.No. 4-MTK25002)
- recharge d'encre MTK 25 bleu (Art.No. 4-MTK25003)
- recharge d'encre MTK 25 vert (Art.No. 4-MTK25004)
- recharge d'encre T 25 noir (Art.No. 4-T25001)
- recharge d'encre T 25 rouge (Art.No. 4-T25002)
- recharge d'encre T 25 bleu (Art.No. 4-T25003)
- recharge d'encre T 25 vert (Art.No. 4-T25004)
- recharge d'encre T 100 noir (Art.No. 4-T100001)
- recharge d'encre T 100 rouge (Art.No. 4-T100002)

## FICHE ARTICLE



### Spécifications

Modèle	e-400
Forme de la pointe	Pointe ogive
Largeur de trait	1 mm
Couleurs incluses	Noir, Rouge, Bleu, Vert
Nombre de couleurs disponibles	10
Applicable au	Papier, Carton, Caoutchouc, Plastique, Verre, Bois, Métal/Acier/Fer, Ciment/Pierre, Céramique, Terre cuite, Cuir, Polystyrène, Films
Description de l'encre	Encre permanente à faible odeur sans toluène ni xylène
Permanent	Oui
Résistant à la lumière	Oui
Faible odeur	Oui
Imperméable	Oui
Rechargeable	Oui
Séchage rapide	Oui
Cap off	Non
Matériau du corps	Polypropylène (PP)
Matériau de la pointe / du filtre	Acrylique / Polyester
Matériau du bouchon / de l'embout	Polypropylène (PP) / Polypropylène (PP)

### Logistique

Quantité	4
Dimensions emballage	65 x 155 x 18 (mm)
Poids (gross/net)	62 g / 54 g
Pays d'origine	Allemagne

## FICHE ARTICLE

### Présentation du produit

Numéro de l'article	GTIN / EAN	Nom d'article	Quantité minimum d'achat
4-400-1-1001	4004764060184	edding 400 Marqueur permanent blister de 1 noir	10
4-400-1-1002	4004764060191	edding 400 Marqueur permanent blister de 1 rouge	10
4-400-1-1003	4004764060207	edding 400 Marqueur permanent blister de 1 bleu	10
4-400-10	4004764858866	edding 400 Marqueur permanent boîte présentoir de 10 assorti	1
4-400-4	4004764781287	edding 400 Marqueur permanent étui de 4 assorti	1
4-400-4-1001	4004764791699	edding 400 Marqueur permanent blister de 4 noir	10
4-400-4-1002	4004764796885	edding 400 Marqueur permanent blister de 4 rouge	10
4-400-4-1003	4004764796915	edding 400 Marqueur permanent blister de 4 bleu	10
4-400-4-1999	4004764796977	edding 400 Marqueur permanent blister de 4 assorti	10
4-400001	4004764315772	edding 400 Marqueur permanent noir	10
4-400002	4004764315789	edding 400 Marqueur permanent rouge	10
4-400003	4004764315796	edding 400 Marqueur permanent bleu	10
4-400004	4004764315802	edding 400 Marqueur permanent vert	10
4-400005	4004764315819	edding 400 Marqueur permanent jaune	10
4-400006	4004764315826	edding 400 Marqueur permanent orange	10
4-400007	4004764315833	edding 400 Marqueur permanent marron	10
4-400008	4004764315840	edding 400 Marqueur permanent violet	10
4-400009	4004764315857	edding 400 Marqueur permanent rose	10
4-400010	4004764315864	edding 400 Marqueur permanent bleu clair	10
4-400999	4004764428670	edding 400 Marqueur permanent boîte pliante de 10 assorti	1