DATENBLATT



edding 750 Lackmarker

blau

- Lackmarker für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff
- Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm
- Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig
- Die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig
- Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Hochwertiger Aluminiumschaft

Highlights

- Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte
- Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich
- Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar
- Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar
- Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist
- Intensive Farben
- Breites Farbsortiment
- Hochwertiges Markenprodukt

Zubehör

- Ersatzspitze 750 N für e-750 (Art.No. 4-750N)

Art.No. **4-750003**
GTIN **4004764018529**





Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
rev.:20220304-0023

edding International GmbH
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

DATENBLATT



Spezifikationen	
Modell	e-750
Form der Spitze	Rundspitze
Strichbreite	2-4 mm
Enthaltene Farben	Blau
Anzahl der verfügbaren Farben	14
Anwendbar auf	Papier, Pappe/Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein, Leder, Porzellan, Folien, Kabel
Beschreibung der Tinte	Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
Permanent	Ja
Lichtbeständig	Ja
Deckend	Ja
Geruchsarm	Ja
Wasserfest	Ja
Nachfüllbar	Nein
Schnelltrocknend	Ja
Material des Schafts	Aluminium
Material der Spitze / des Filters	Acryl / -
Material der Kappe / des Mundstücks	Polyoxymethylen (POM) / Polyoxymethylen (POM)

Logistik	
Menge	1
Verpackungsmaße	15 x 141 x 15 (mm)
Gewicht (brutto/netto)	22.4 G / 19 G
Herkunftsland	Japan

DATENBLATT

Produktübersicht			
Artikelnummer	**GTIN / EAN**	**Artikelname**	**Mindest bestell menge**
4-750-1-3001	4004764896202	edding 750 Lackmarker 1er-Blister schwarz B2B	10
4-750-1-3002	4004764859726	edding 750 Lackmarker 1er-Blister rot	10
4-750-1-3049	4004764863204	edding 750 Lackmarker 1er-Blister weiß B2B	10
4-750-1-4001	4004764894581	edding 750 Lackmarker 1er-Blister schwarz B2C	5
4-750-1-4049	4004764894611	edding 750 Lackmarker 1er-Blister weiß B2C	5
4-750-2-3049	4004764866731	edding 750 Lackmarker 2er-Blister weiß	10
4-750-2-3999	4004764894253	edding 750 Lackmarker 2er-Blister sortiert	10
4-750001	4004764018505	edding 750 Lackmarker schwarz	10
4-750002	4004764018512	edding 750 Lackmarker rot	10
4-750003	4004764018529	edding 750 Lackmarker blau	10
4-750004	4004764018536	edding 750 Lackmarker grün	10
4-750005	4004764018543	edding 750 Lackmarker gelb	10
4-750006	4004764018550	edding 750 Lackmarker orange	10
4-750049	4004764018642	edding 750 Lackmarker weiß	10
4-750053	4004764498215	edding 750 Lackmarker gold	10
4-750054	4004764498253	edding 750 Lackmarker silber	10