

Makita DSP600 - Tauchsäge - schnurlos - 165 mm

Produktbeschreibung: Makita DSP600 - Tauchsäge - schnurlos - 165 mm - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Makita
 Hersteller Artikel Nr: DSP600Z

Beschreibung:

Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor. Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene.

Key Selling Points:

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblattparretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- ADT - Automatic torque Drive Technology: Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Elektrische Motorbremse



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita DSP600 - Tauchsäge - schnurlos - 165 mm
Produkttyp	Tauchsäge - schnurlos - 165 mm
Geschwindigkeit	6300 1/min
Batterie	18 V - Lithium-Ionen