

### Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Tablet - Android - 512 GB - 36.99 cm (14.6") - 3G, 4G, 5G

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Tablet -  
Android - 512 GB - 36.99 cm (14.6") Super  
AMOLED (2960 x 1848) -  
microSD-Steckplatz - 3G, 4G, 5G - Graphite

Gruppe: Tablets- und e-Book-Reader

Hersteller: Samsung

Hersteller Artikel Nr: SM-X906BZAFEUB

EAN: 8806094202496



| Hauptmerkmale                       |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - Tablet - Android - 512 GB - 36.99 cm (14.6") - 3G, 4G, 5G |
| Produkttyp                          | Tablet  |
| Betriebssystem                      | Android   |
| Bildschirm                          | 36.99 cm (14.6") Super AMOLED - 2960 x 1848 - Multi-Touch                               |
| Prozessor                           | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (8 Kerne)  |
| Prozessor-Taktfrequenz              | 2.99 GHz  |
| Speicherkapazität                   | 512 GB  |
| RAM                                 | 16 GB   |
| Verfügbare Benutzerspeicher         | Flash: 456.4 GB   |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten   | microSD, microSDHC, microSDXC   |
| Mobilfunktechnologie                | 3G, 4G, 5G  |
| Mobilfunkprotokolle                 | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE   |
| Wireless Connectivity               | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)   |
| Hinterere Kamera                    | 13 Megapixel Fokus: automatisch   |
| 2. hintere Kamera                   | 6 Megapixel   |
| Vordere Kamera                      | 12 Megapixel  |
| 2. vordere Kamera                   | 12 Megapixel  |
| Navigationssystem                   | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS   |
| Sicherheitsgeräte                   | Lesegerät für Fingerabdruck   |
| Akkubetriebszeit                    | Bis zu 14 Stunden   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.86 cm x 0.55 cm x 32.64 cm   |
| Gewicht                             | 728 g   |
| Farbe                               | Graphite  |
| SAR                                 | 0,689 W/kg (Körper), 0,689 W/kg (Gliedermaße)   |

