

Bosch GLI 18V-10000 C Professional - Arbeitsbeleuchtung - LED

Produktbeschreibung:	Bosch GLI 18V-10000 C Professional - Arbeitsbeleuchtung - LED (Entsprechung 500 W)
Gruppe:	Beleuchtung
Hersteller:	Bosch
Hersteller Artikel Nr:	0601446900
EAN:	3165140976442



Beschreibung:

Ihre starke LED beeindruckt mit bis zu 10.000 Lumen überlegener Helligkeit, und ist damit sogar heller als Halogenstrahler mit 500 W. Die Lampe ist aufgrund ihres massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust. Sie verfügt sowohl über eine Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernsteuerung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht. Sie hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht. Diese Lampe eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Key Selling Points:

- Heller als Halogenstrahler mit 500 W- starke LED beeindruckt mit bis zu 10.000 Lumen
- Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist
- Helligkeits-/Ladezustandsanzeige
- Bluetooth für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen per App

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GLI 18V-10000 C Professional - Arbeitsbeleuchtung - LED
Produkttyp	Arbeitsbeleuchtung
Art der Lichtquelle	LED
Dimmer	Ja
Wattzahlentsprechung	500 W
Lichtleistung	10000 lm