

## Bosch GSB 18V-28 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Bosch GSB 18V-28 Professional -  
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2  
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13  
mm - 63 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Bosch  
Hersteller Artikel Nr: 06019E710B

### Key Selling Points:

- Langlebig: Weniger Verschleiß dank 13-mm-Bohrfutter in Ganzmetallausführung
- Langlebig: Geringere Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP)
- Ergonomisch: Bequeme Handhabung durch kompaktes Design



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSB 18V-28 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1,5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	63 N·m
Max. Drehmoment (weich)	28 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen