

## ViewSonic VA2406-H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ViewSonic VA2406-H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 5000:1 - 4 ms - HDMI, VGA

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: VA2406-H-EU  
 EAN: 0766907011555

### Beschreibung:

Der ViewSonic VA2406-h ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingang für den geschäftlichen oder privaten Einsatz. Dieser Monitor bietet eine überzeugende Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und verfügt über sechs ViewMode-Voreinstellungen, die je nach Bedarf eine optimierte Bildschirmleistung liefern. Die Eye-Care-Technologie, die bei allen VA-Monitoren standardmäßig zum Einsatz kommt, hilft dabei, Ermüdungserscheinungen der Augen bei längerer Betrachtungsdauer zu vermeiden. Dank einer VESA-kompatiblen Halterung lässt sich dieser Monitor einfach an der Wand oder mit einer Vielzahl von Standardhalterungen aufstellen.

### Key Selling Points:

- SuperClear VA-Panel
- Eye-Care-Technologie für komfortables Sehen
- Eco-Mode für geringen Energieverbrauch
- ViewMode Farbwiedergabe-Optionen
- HDMI- und VGA-Eingänge für Anschlussmöglichkeiten

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VA2406-H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	5000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 18.9 cm x 42.3 cm



Gewicht	3.4 kg
Kennzeichnung	BSMI, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, VESA TMDS

**Product Features:**

- SuperClear-Technologie für klare Bilder aus jedem Blickwinkel  
Verbessern Sie die Zusammenarbeit in der Gruppe mit hohem Kontrastverhältnis, gleichmäßiger Helligkeit und gleichbleibender Bildqualität aus jedem Blickwinkel dank SuperClear VA-Panel-Technologie.
- Full HD 1080p  
Die Full HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln sorgt für eine unglaublich klare Bildwiedergabe. Erleben Sie erstaunliche Klarheit und Details beim Arbeiten, Spielen oder Genießen der neuesten Unterhaltung.
- Komfortables Betrachten  
Die Flicker-Free-Technologie und ein Blaulichtfilter helfen dabei, die Augen bei längerer Betrachtung nicht zu belasten.
- Farbwiedergabeoptionen  
Die ViewMode-Funktion von ViewSonic bietet Voreinstellungen für "Spiel", "Film", "Web", "Text" und "Mono". Diese Voreinstellungen verbessern die Gammakurve, die Farbtemperatur, den Kontrast und die Helligkeit, um ein optimiertes Seherlebnis für verschiedene Anwendungen zu bieten.

**What's in the Box:**

- ViewSonic VA2406-H
- VGA-Kabel
- Netzteil

