

Seagate FireCuda ST4000DXA05 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung: Seagate FireCuda ST4000DXA05 -
Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) -
SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB -
mit 3 Jahre Seagate Rescue
Datenwiederherstellung

Gruppe: Festplatten
Hersteller: Seagate
Hersteller Artikel Nr: ST4000DXA05



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Seagate FireCuda ST4000DXA05 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	256 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	Halogen Free, Advanced Format 512e, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	620 g
Lokalisierung	Weltweit
Kombiniert mit	3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung