

### BenQ DesignVue PD3205U - PD Series - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32") - HDR

Produktbeschreibung: BenQ DesignVue PD3205U - PD Series - LED-Monitor - 80 cm (32") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: BenQ  
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LKGLA.TBE  
 EAN: 4718755086601

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ DesignVue PD3205U - PD Series - LED-Monitor - 4K - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% Rec 709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	71.47 cm x 25.68 cm x 58.9 cm
Gewicht	9.4 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland, HDCP 2.2, FCC Part 15 Subpart B

