

Datenblatt Art. 420.0018

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONNECT LINE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Rewireable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 6x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x CONNECT LINE Steckdosenleiste 2x Haltewinkel Im Polybeutel		Scope of delivery 1x CONNECT LINE power strip 2x mounting brackets Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	VDE0620-1	Type approved	VDE0620-1

