

AVM FRITZ!Box 6850 5G - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - 3G, 4G, 5G - Desktop

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 6850 5G - Wireless Router
- WWAN - 4-Port-Switch - GigE -
802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - 3G, 4G, 5G -
VoIP-Telefonadapter

Gruppe: Bridges & Router
Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
Hersteller Artikel Nr: 20002914
EAN: 4023125029141



| Hauptmerkmale | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | AVM FRITZ!Box 6850 5G - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - 3G, 4G, 5G - Desktop |
| Gerätetyp | Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Zellprotokoll | UMTS, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE, LTE Advanced Pro, 5G NR |
| Generation | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunk-Frequenzband | LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32, LTE B42, LTE B43, 5G n78, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n38 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, DHCP, DDNS, IPv6 |
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter |
| VoIP-Protokolle | SIP |
| Telefonieschnittstellen | 1 Telefon (FXS), DECT |
| Leistungsmerkmale | NAT Support, Wake on LAN (WOL), Print Server, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Auto Channel Select (ACS), gemeinsamer Dateizugriff, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), NAS-Support, Druckbenachrichtigung, Anrufbeantworter, Gäitezugang, dynamischer DNS-Client, 4x4 MIMO-Technologie, 3GPP Release 15, Taste WLAN an/aus |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, Wi-Fi CERTIFIED 5 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm |