

**Samsung Galaxy A53 5G - Awesome Peach -
5G Smartphone - 128 GB - GSM**

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A53 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 64 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Awesome Peach

Gruppe: Mobiltelefone

Hersteller: Samsung

Hersteller Artikel Nr: SM-A536BZONEUB



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A53 5G - Awesome Peach - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A536B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5") - 407 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Super AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor	Samsung Exynos 1280 2.4 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 12 mit One UI 4.1
Hauptkamera	64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Porträtkamera
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2520 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Awesome Peach
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.8 mm x 8.1 mm x 159.6 mm
Gewicht	189 g
Reparierbarkeitsindex	8.2 (von 10)
SAR	1,597 W/kg (Körper), 2,87 W/kg (Gliedmaße), 0,885 W/kg (Kopf)