

Samsung GU65BU8079U 8 Series - 163 cm (65") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD - 4K

Produktbeschreibung: Samsung GU65BU8079U - 163 cm (65")
Diagonalklasse 8 Series LCD-TV mit
LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD
- Smart TV - Tizen OS - 4K UHD (2160p)
3840 x 2160 - HDR - Schwarz



Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme
Hersteller: Samsung
Hersteller Artikel Nr: GU65BU8079UXZG
EAN: 8806094049817

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Samsung GU65BU8079U 8 Series - 163 cm (65") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD - 4K |
| Produkttyp | LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD - Smart TV |
| Diagonale Klasse | 163 cm (65") |
| Farbe | Schwarz |
| Plattform | SmartThings |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| HDR-Format | HDR10+ |
| HDR-Technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 2200 Picture Quality Index, Motion Xcelerator |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Anschlüsse |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung UHD Dimming |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital |
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Internet-Streaming-Dienste | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.3 |
| Bildverbesserungen | Mega Kontrast, Kontrastverstärker, Dynamic Crystal Color, 1 Milliarde Farben |
| Lautsprechersystem | 2-Kanal |
| Klangeffekte | Dolby Digital MS12 |
| Intelligenter Assistent | Bixby, Alexa, Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar) |
| USB | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Samsung TM2280E Fernbedienung |
| Spannung | Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 124 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 145.09 cm x 2.57 cm x 83.19 cm |
| Gewicht | 20.9 kg |