

## Samsung GQ43Q60BAU Q60B Series - 108 cm (43") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - 4K

Produktbeschreibung: Samsung GQ43Q60BAU - 108 cm (43") Diagonalklasse Q60B Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - Smart TV - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Quantum Dot, Dual LED - Schwarz

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: GQ43Q60BAUXZG  
 EAN: 8806092964341

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung GQ43Q60BAU Q60B Series - 108 cm (43") LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - 4K
Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - Smart TV
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Farbe	Schwarz
Plattform	SmartThings
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
HDR-Format	HDR10+
HDR-Technologie	Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum HDR
Framerate & Enhancement-Technologie	50 Hz Refresh Rate, 3100 Picture Quality Index, Motion Xcelerator
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Quantum Dot technology, Dual LED Supreme UHD Dimming
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	1x analog, 1x digital
Digital TV-Tuner	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Internet-Streaming-Dienste	Smart Hub, Samsung TV PLUS, SmartThings, HbbTV 2.0.3
Bildverbesserungen	Kontrastverstärker, Rauschunterdrückung, 100% Color Volume, LED Clear Motion, 1 Milliarde Farben
Lautsprechersystem	2-Kanal
Klangeffekte	Dolby Digital MS12
Intelligenter Assistent	Bixby, Alexa, Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Samsung TM2280E Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß 96.55 cm x 2.57 cm x 55.94 cm  
Gewicht 8.4 kg

