

### AOC Gaming 27G2SPU/BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: AOC Gaming 27G2SPU/BK - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: AOC  
 Hersteller Artikel Nr: 27G2SPU/BK/EUR  
 EAN: 4038986180238



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Gaming 27G2SPU/BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz, VGA: 144 Hz)
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.25 cm x 22.74 cm x 39.86 cm
Gewicht	5.2 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B/CI

