

### ViewSonic VG2740V - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ViewSonic VG2740V - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr.: VG2740V-EU  
 EAN: 0766907012149



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic VG2740V - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	Mikrofon, Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 Hub, Webcam
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	76% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Integrierte Webcam	2 Megapixel
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.1 cm x 20.6 cm x 42.564 cm
Gewicht	7.2 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, EMC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, GEMS, Mexico Energy label