

EIZO FlexScan EV2490-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2490-WT - Mit FlexStand - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: EV2490-WT
 EAN: 4995047063322



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2490-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 33.24 cm x 23 cm
Gewicht	7.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, China Energy Label Level 2, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL

