



ProLite E2083HSD

Der ProLite E2083HSD ist ein LED-Backlight Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 19.5" (49.4 cm) und einer Auflösung von 1600 x 900 Pixel. Mit einer Reaktionszeit von 5 ms und seinem dynamischen Kontrastverhältnis (ACR) von >5.000.000 : 1 sorgt er für brillante Bilder und eine schnelle Videowiedergabe. Analoge VGA- und digitale DVI Eingänge garantieren Kompatibilität mit den neuesten Systemen und Grafikkarten. Der Bildschirm ist TCO und Energy Star zertifiziert und VESA-Mounting kompatibel. Eine zuverlässige Lösung für Heim und Büro.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	19.5" (49.4 cm)
Panel	TN LED
Arbeitsfläche H x B	236.3 x 433.9 mm; 9.3" x 17.1"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.271 x 0.271 mm
Physikalische Auflösung	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Horizontalfrequenz	30 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	15 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	469.5 x 360 x 203 mm
Gewicht	2.7 kg

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	Ja
Ausgänge	Kopfhörer Anschluss D-Sub, DVI-D

BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 10 Sprachen (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, Chinesisch, RU), und 6 Tasten Bedienungsfunktion (Power, Menu/Auswahl, Heraufscrollen / Helligkeit, Nach unten scrollen / ECO, Beenden, Auto)
Einstellbare Parameter	Autom. Anpassung, Leuchtkraft (Helligkeit, Kontrast), Geometrie (H-Position, V-Position, Takt, Phase), Farbe, OSD (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Anzeigemodus, Start Logo), Eingabeauswahl, Audio (Lautstärke, Stumm)
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, GOST-R
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D-, Audio-Kabel, Ständer, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme