

Samsung Galaxy A33 5G - Awesome Blue - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A33 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.4" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 4x x Rückkamera 48 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Awesome Blue

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A336BLBGEUB



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A33 5G - Awesome Blue - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A336B/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.21 cm (6.4") - (90 Hz) - Super AMOLED
Prozessor	2.4 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 12 mit One UI 4.1
Hauptkamera	48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2400 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Awesome Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74 mm x 8.1 mm x 159.7 mm
Gewicht	186 g
SAR	1,59 W/kg (Körper), 0,574 W/kg (Kopf), 3,23 W/kg (Gliedermaße)