

Bosch EasyDrill 18V-40 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch EasyDrill 18V-40 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 40 N·m - ohne Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06039D8000
EAN: 4053423230628



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch EasyDrill 18V-40 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 430 / 0 - 1630 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	13 mm
Max. Drehmoment (hart)	40 N·m
Max. Drehmoment (weich)	23 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

