

## Bosch GDS Professional 18V-1000 - Schlagschrauber - schnurlos - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch GDS Professional 18V-1000 -  
Schlagschrauber - schnurlos - 1/2  
Zoll-Vierkantantrieb - 1000 N·m - ohne  
Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Bosch  
Hersteller Artikel Nr: 06019J8300



### Beschreibung:

Der GDS 18V-1000 Professional ist der leistungsstarke 1/2"-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie. Seine kabellose Freiheit mit hervorragender Leistung ist dem kraftvollen bürstenlosen Motor zu verdanken, der seine optimale Leistung durch ProCORE18V-Akkus erreicht. Das Schlagwerk wurde für ein maximales Anziehmoment von 1.000 Nm und ein maximales Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm konzipiert, und bietet optimale Leistung bei Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Drei Einstellungen sorgen für ausgezeichnete Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment und somit hohe Vielseitigkeit.

### Key Selling Points:

- Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor
- Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem Anziehmoment von 1.000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm
- Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GDS Professional 18V-1000 - Schlagschrauber - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1200 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	1/2 Zoll-Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)	1000 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 18 V