

ViewSonic M1+ - DLP-Projektor - LED - 300 lm - WVGA (854 x 480)

16:9

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | ViewSonic |
| Hersteller Art. Nr. | M1+-EU |
| EAN/UPC | 0766907982312 |



Beschreibung

ViewSonic M1+ - DLP-Projektor - LED - 300 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | ViewSonic M1+ - DLP-Projektor |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| Integrierte Peripheriegeräte | Bluetooth Speaker, 16 GB Flash, Batterie (4000 mAh) |
| Helligkeit | 300 lm |
| Kontrastverhältnis | 120000:1 |
| Auflösung | WVGA (854 x 480) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | LED |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 45 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.6 cm x 12.6 cm x 4 cm |
| Gewicht | 750 g |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.