

ViewSonic VG2440 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.6" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG2440
EAN/UPC	0766907010329



Beschreibung

ViewSonic VG2440 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2440 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.272 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.9 cm x 20.6 cm x 38.407 cm
Gewicht	5.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CB, EMC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC, UKCA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.