

Dell P2722H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie - für Latitude 5320 - 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2722H
EAN/UPC	5397184505236



Beschreibung

Dell P2722H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie - für Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2722H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.99 cm x 19.01 cm x 53.41 cm
Gewicht	6.77 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.