

Dell P2722HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320 - 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410 - 15 5510; XPS 13 9310

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2722HE
EAN/UPC	5397184505250



Beschreibung

Dell P2722HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 5320, 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410, 15 5510; XPS 13 9310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2722HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm
Gewicht	6.81 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; Precision 7560; Vostro 14 5410, 15 5510; XPS 13 9310

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.