

# Dell P2723D - LED-Monitor - 68.5 cm (27") (26.96" sichtbar)

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - TAA-konform - mit 3 years Advanced Exchange Basic Warranty (PL - 3 years Advanced Exchange Service)

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2723D
EAN/UPC	5397184656785



## Beschreibung

Dell P2723D - LED-Monitor - 68.5 cm (27") (26.96" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - TAA-konform - mit 3 years Advanced Exchange Basic Warranty (PL - 3 years Advanced Exchange Service)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2723D - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27") - TAA-konform - with 3-year Basic Advanced Exchange (PL - 3-year Advanced Exchange Service)
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm
Gewicht	6.76 kg

TAA-kompatibel	Ja
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Services im Bundle	3 years Advanced Exchange Basic Warranty (PL - 3 years Advanced Exchange Service)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.