

Dell P2423 - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - VGA - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2423
EAN/UPC	5397184567951



Beschreibung

Dell P2423 - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2423 - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.1 cm x 17.957 cm x 51.08 cm

Gewicht	5.56 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.