

# Dell UltraSharp U3219Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U3219Q
EAN/UPC	5397184092491

## Beschreibung

Dell UltraSharp U3219Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U3219Q - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	63 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3, 99% Rec 709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.25 cm x 22 cm x 46.873 cm

Umweltschutzstandards

TCO Certified Displays 8

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Services im Bundle

3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.