

## Samsung OM55N-S OMN-S Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD

Produktbeschreibung: Samsung OM55N-S - 140 cm (55")  
Diagonalklasse OMN-S Series LCD-Display  
mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital  
Signage - 1080p 1920 x 1080

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme  
Hersteller: Samsung  
Hersteller Artikel Nr: LH55OMNESGBXEN  
EAN: 8806094036138



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung OM55N-S OMN-S Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Mit polarisierten Sonnenbrillen sichtbar, MagicInfo S7 Player
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum
Speicherkapazität	8 GB
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	450 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	125.34 cm x 5.45 cm x 72.42 cm
Gewicht	23.1 kg