

Samsung Galaxy A13 - Hellblau - 4G Smartphone - 64 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A13 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel - 4x x Rückkamera 50 MP, 5 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Hellblau

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A135FLBVEUB
 EAN: 8806094115758

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A13 - Hellblau - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A135F/DSN
Anzeige	LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16.72 cm (6.6") - PLS TFT
Prozessor	2 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vierte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	8 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 3240 Minuten
Farbe	Hellblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.4 mm x 8.8 mm x 165.1 mm
Gewicht	195 g
SAR	1,39 W/kg (Körper), 0,367 W/kg (Kopf), 2,8 W/kg (Gliedermaße)

