

## Samsung Galaxy S22 - rosa goldfarben - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S22 - 5G Smartphone -  
Dual-SIM - RAM 8 GB / 128 GB -  
OLED-Display - 6.1" - 2340 x 1080 Pixel  
(120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10  
MP - front camera 10 MP - rosa goldfarben

Gruppe: Mobiltelefone  
Hersteller: Samsung  
Hersteller Artikel Nr: SM-S901BIDDEUB



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S22 - rosa goldfarben - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-S901B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15.39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Prozessor	Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 12 mit Samsung One UI 4.1
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	10 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1980 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Rosa goldfarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.6 mm x 7.6 mm x 146 mm
Gewicht	167 g
Reparierbarkeitsindex	8.2 (von 10)
SAR	1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf)

