

HP 15-dw3267ng - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 15-dw3267ng - Core i7 1165G7 - Win 10 Home 64-Bit - GF MX450 - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Natural Silver, lackiert (Abdeckung und Unterteil), vertikal gebürsteter In-Mould-Roll Tastaturrahmen - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 345G1EA#ABD
 EAN: 0195697674549

Beschreibung: Dank einer langen Akkulaufzeit, einem schlanken und leichten Design und Micro-Edge-Rahmen bleibst du mit allem was dir wichtig ist in Verbindung. Mit dem HP 39,6 cm (15,6 Zoll) Laptop ist Produktivität und Unterhaltung überall möglich. Er bietet zuverlässige Leistung und ein großes Display, mit dem du von früh bis spät streamen, surfen und deine Aufgaben schnell erledigen kannst.



- Key Selling Points:
- Größere Anzeige. Immer an Ihrer Seite. Mit seinem Display mit 6,5 mm Micro-Edge-Blenden, dem schlanken und leichten Design und einem Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 81 % - dieser PC bietet eine bessere Anzeige und mehr Möglichkeiten, unabhängig von den Herausforderungen, die auf Sie zukommen.
 - Leistung und Produktivität. Den ganzen Tag lang. Dank langer Akkulaufzeit und HP Fast Charge-Technologie kannst du mit diesem Laptop deine Projekte bearbeiten, Videos anschauen und den ganzen Tag online bleiben. Das integrierte Präzisions-Touchpad mit Multi-Touch-Unterstützung beschleunigt die Navigation und hilft dir so deine Produktivität zu erhöhen.
 - Zuverlässige Leistung für den Alltag. Mit der Leistung eines Intel Prozessors und erweiterter Grafikverarbeitung bewältigst du auch die aufwändigsten Projekte mit Leichtigkeit. Dank großzügigem Speicher hast du mehr Platz für deine Lieblingsinhalte.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HP 15-dw3267ng - 39.6 cm (15.6") - Core i7 1165G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 (4.7 GHz) / 12 MB Cache
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität	512 GB SSD - NVMe



Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher	2 GB GDDR6 SDRAM
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
Batterie	3 Zellen - bis zu 9 Stunden
Farbe	Natural Silver, lackiert (Abdeckung und Unterteil), vertikal gebürsteter In-Mould-Roll Tastaturrahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.85 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.75 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver



Product Features:

- Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows - jetzt noch besser.
- Das perfekte Benutzererlebnis - egal, wo du gerade bist
Die Intel Core Prozessoren der 11. Generation bieten die perfekte Kombination aus Funktionen für höchste Leistung. Erledige deine Projekte mit einem leistungsstarken, enorm reaktionsschnellen Rechner und erstklassiger Konnektivität jetzt noch effizienter.
- Full-HD-Display
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie kristallklare Grafiken und Bilder in brillanter Qualität mit 2 Millionen Pixeln. Die Auflösung von 1920 x 1080 eröffnet eine neue Dimension für all Ihre digitalen Inhalte.
- Blendfreies Display
Genießen Sie die Sonne und Ihre Lieblingsinhalte mit diesem entspiegelten Display. Das Display ist nicht reflektierend und kaum glänzend, sodass es im Freien nur wenige Spiegelungseffekte aufweist.
- PCIe SSD-Speicher
Blitzschneller Systemstart in wenigen Sekunden - mit bis zu 512 GB PCIe SSD-Speicher.
- Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Dank Wireless-Technologie können Sie Ihr Gerät mit Wi-Fi- und Bluetooth-Zubehör verbinden.



What's in the Box:

- HP 15-dw3267ng
- HP Smart AC-Adapter