

Samsung S27B610EQU - S61B Series - LED-Monitor - 68 cm (27")

Produktbeschreibung: Samsung S27B610EQU - S61B Series - LED-Monitor - 68 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 30 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: LS27B610EQUXEN
 EAN: 8806094045307



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung S27B610EQU - S61B Series - LED-Monitor - 68 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	34 kWh
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Helligkeit	30 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	83% NTSC (CIE 1976), 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.62 cm x 19.29 cm x 53.85 cm
Gewicht	5.4 kg