

Ladewagen für mehrere Geräte, 36 AC-Ausgänge, Chromebooks und Laptops, 230 V, Schuko, Schwarz

MODELL-NR: CSCXS36AC



Bewahren Sie bis zu 36 Chromebooks und Laptops sicher, aufgeladen und einsatzbereit auf.

Eigenschaften

Lädt 36 Chromebooks und Laptops bis zu 38,1 cm (15 Zoll) 36 Schuko-Steckdosen ermöglichen das bequeme Laden von Chromebooks und Laptops mit einer Bildschirmgröße von bis zu 38,1 cm. Dieser 230-V-Ladestationswagen lädt auch Tablets und andere USB-Geräte über ihre Netzteile auf. Ein 3 m langes AC-Eingangskabel mit Schukostecker erreicht entfernte Steckdosen.

Verschließbares Stahlgehäuse sichert und schützt Geräte Diese verschließbare Ladestation bietet umfassenden Geräteschutz mit Stahlkonstruktion und schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche für eine lange Lebensdauer. Das vordere und hintere Fach werden mit den mitgelieferten Schlüsseln verriegelt, um Diebstahl, Beschädigung oder Manipulation des Geräts zu verhindern. Für zusätzliche Sicherheit kann die Vordertür mit einem vom Benutzer bereitgestellten Vorhängeschloss befestigt werden. Durchströmventilation schützt vor Überhitzung und die speziell beschichteten Einlegeböden verhindern Kratzer und Abnutzungserscheinungen.

Einfache Mobilität Transportieren Sie Geräte mithilfe von feststellbaren Lenkrollen bequem von Raum zu Raum. Die spurlosen Räder sorgen für eine gleichmäßige Fahrt und ein umkehrbarer breiter Griff unterstützt die Lenkung des Wagens. Sicherheitsleisten an den Ecken schützen Wände und Türen gegen Kratzer.

Laminierte obere Abdeckung mit Holzmaserung dient als Arbeitsstation Diese Ladestation verfügt über eine laminierte obere Abdeckung mit Holzmaserung, die auch als glatte Schreibfläche dient und ebenfalls einen Projektor oder andere Geräte tragen kann. Mit dem optionalen Adapter-Kit für Displayhalterung CSC36DM von Tripp Lite können Sie auch einen TV-Bildschirm an Ihrer Ladestation anbringen.

Organisation für weniger Unordnung Schwere Netzteile können in herausnehmbaren hinteren Körben verstaut werden. Kabel und Anschlüsse werden durch Regalsteckplätze und eine Overhead-Kabelführung geführt und sind somit organisiert und nicht im Weg. Verstellbare Trennwände bieten Platz für bis zu 12 Geräte pro Regal, und die Geräteplätze sind zur einfachen Identifizierung nummeriert. Eine Kabelaufwicklung verhindert, dass das Eingangskabel beim Transport der Ladestation stört.

2-Jahres-Garantie Dieser Ladestationswagen verfügt über eine beschränkte 2-Jahres-Garantie von Tripp

Highlights

- Lädt 36 Chromebooks und Laptops mit einer Bildschirmgröße von bis zu 38,1 cm auf
- Die robuste Stahlbauweise und der Verriegelungsmechanismus bewahren Geräte sicher auf
- Griff und Lenkrollen helfen Ihnen, angeschlossene Geräte sicher von Raum zu Raum zu bringen
- Laminierte obere Abdeckung mit Holzmaserung dient als eine Arbeitsstation
- Ein 3 m langes AC-Eingangskabel mit CEE 7/7 Schukostecker erreicht entfernte Steckdosen

Anwendungen

- Es können bis zu 36 Chromebooks und Laptops in Schulen, Unternehmen und Behörden, die bei der Arbeit auf Mobilgeräte angewiesen sind, geladen werden
- Einfacher und sicherer Transport der angeschlossenen Geräte in einen anderen Raum
- Verwenden Sie die Laminiert-Oberfläche als Arbeitsstation oder als stabile Plattform für A/V-Geräte

Paket beinhaltet

- CSCXS36AC 36-Geräte-AC-Ladestationswagen, 230 V, Schuko-Stecker und -Ausgänge
- Wagensgriff
- Eingangskabelwicklung
- (6) Schützende Stoßfänger
- (10) Sechskantschrauben
- Inbusschlüssel
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

Lite.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332207081
Produkttyp	Ladegerät für mehrere Geräte
Formfaktor des Ladevorgangs	Mobiler Warenkorb
Funktionen	Laden; Sicher
Gerätekompatibilität	Chromebook; Laptop
Gerätesteckplätze	36
EINGANG	
Unterstützte Nenneingangsspannung(en)	230 V AC
Spannungskompatibilität (VAC)	230
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangssteckertyp	Schuko
Eingangskabellänge (ft)	10
Eingangskabellänge (m)	3.05
CHARGING	
Anzahl der Ladeanschlüsse	36
Lademethode	AC
Typ des Ladeanschlusses	CEE 7/7 SCHUKOSTECKER
Angaben zu den Ladeanschlüssen	Durchleitung
Ladeanschlüsse/Ampere	(36) 10 A
Überladungsschutz	Nein
Ladestromstärke pro Anschluss	10 A
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	Stahl
Farbe	Schwarz
Formfaktor der Ladestation	Mobiler Warenkorb
Versandmaße (HBT / Zoll)	46.85 x 26.77 x 29.13
Versandgewicht (kg)	77.00

Schlitzabmessungen – unten (HBT / Zoll)	10.11 x 1.5 x 15.58
Schlitzabmessungen – unten (HBT / mm)	256.9 x 38.22 x 395.72
Schlitzabmessungen – Mitte (HBT / Zoll)	10.13 x 1.5 x 15.58
Schlitzabmessungen – Mitte (HBT / mm)	257.3 x 38.22 x 395.72
Schlitzabmessungen – oben (HBT / Zoll)	10.13 x 1.5 x 15.58
Schlitzabmessungen – oben (HBT / mm)	257.3 x 38.22 x 395.72
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	42,3 x 27,97 x 26,04 (mit installiertem Griff)
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	107.45 x 71.04 x 56.13 (con la manija instalada)
Gewicht der Einheit (lbs.)	110.23
Gewicht der Einheit (kg)	50.00
Anzahl der Regale	3
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Kabelführung	Ja
Antimikrobiell	Nein
EMI/RFI Leitungsrauschschutz	Nein
Verriegelung	Ja
Verriegelungstyp	Schlüssel
Eingebauter Leistungsschalter	Ja
Überstromschutz	Ja
Durchflussbelüftung	Ja
UV-Sterilisation	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	IEC60950-1 (Leistungskomponente); IEC62368-1 (Leistungskomponente)
Genehmigungen	RoHS
NOM (Mexiko)	Getestet nach NOM (Mexiko)
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie
CATEGORY PAGE FILTERS (Y/N ONLY)	
Externe Buchse	Nein



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:
<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>