

PowerMaxx SB 12 (601076500) Akku-Schlagbohrmaschine
12V 2x2Ah Li-Ion; Ladegerät SC 30; Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 601076500
EAN 4007430337856



Abbildung stellvertretend

- Leichte, kompakte Akku-Schlagbohrmaschine mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	17 Nm
Max. Drehmoment hart	40 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	18 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 360 / 1400 /min
Max. Schlagzahl	21000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1.1 kg

Vibration

Bohren Metall	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	13 m/s ²
Schrauben ohne Schlag	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter
Gürtelhaken und Bitdepot
2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 30
Kunststoffkoffer