

KS 18 LTX 57 (601857810) Akku-Handkreissäge

18V 2x8Ah LiHD; Ladegerät ASC 30-36 V; MetaLoc

Bestell-Nr. 601857810
EAN 4007430334879



Abbildung stellvertretend



- Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
- Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 8 Ah
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	43 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4600 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit	40 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	3.7 kg

Vibration

Sägen Spanplatte	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)
Parallelanschlag
Sechskantschlüssel
2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah)
Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"
MetaLoc Koffer