

Samsung Galaxy A03 - Rot - 4G Smartphone - 64 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A03 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - 2 x Rückkamera 48 MP, 2 MP - front camera 5 MP - Rot

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A035GZRGEB
 EAN: 8806092886728



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A03 - Rot - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A035G/DSN
Anzeige	LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.55 cm (6.5") - PLS TFT
Prozessor	1.6 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI Core
Hauptkamera	48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	5 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Farbe	Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.9 mm x 9.2 mm x 166.6 mm
Gewicht	199 g
Reparierbarkeitsindex	8 (von 10)
SAR	0,84 W/kg (Körper), 0,79 W/kg (Kopf)