

ViewSonic VX2718-2KPC-MHD - Gaming - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ViewSonic VX2718-2KPC-MHD - Gaming - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: VX2718-2KPC-MHD-EU
 EAN: 0766907009637

Beschreibung:

Der ViewSonic VX2718-2KPC-MHD wurde mit einem 1500R gebogenen und randlosen Panel für ein immersives Erlebnis entwickelt. Die hohe Bildwiederholrate von 165 Hz sorgt für reibungslose Animationen mit minimaler Eingabeverzögerung, während Adaptive Sync Tearing und Stottern für ein flüssiges Spielerlebnis praktisch eliminiert. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms liefert der Monitor eine herausragende Bildqualität und Geschwindigkeit. Der VX2718-2KPC-MHD ist außerdem mit den exklusiven ViewMode-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, die Bearbeitung oder das Spielen von Videospiele bieten. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

Key Selling Points:

- 1500R gekrümmter Bildschirm für eine perfekte Balance zwischen Immersion und Komfort
- 165 Hz Bildwiederholrate liefert flüssige, tearingfreie Bilder
- Schnelle 1 ms (MPRT) Reaktionszeit für knackige Bewegungen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI- und DisplayPort-Eingängen
- QHD 1440p Auflösung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX2718-2KPC-MHD - Gaming - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²



Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.1 cm x 22.5 cm x 47.5 cm
Gewicht	3.9 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC



Product Features:

- **Ultimatives fesselndes Spielerlebnis**
Mit einer Bildschirmkrümmung von 1500R bietet der VX2718-2KPC-MHD ein wahrhaft fesselndes Seherlebnis, bei dem Sie große, kräftige und atemberaubende Panoramabilder genießen können.
- **Randlose In-Game-Action**
Mit einer schnellen Bildwiederholffrequenz von 165 Hz liefert dieser Monitor eine großartige visuelle Performance und makellose Grafik, egal wie schnell die Action im Spiel abläuft.
- **Schnelle Reaktionszeit**
Mit einer atemberaubend schnellen Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) liefert dieser Monitor reibungslose Bilder ohne Schlieren, Unschärfe oder Geisterbilder. Diese blitzschnelle Reaktionszeit ist perfekt für grafikintensive Spiele und bietet eine erstaunliche Bildqualität beim Ansehen von Sport- oder Actionfilmen. Erleben Sie digitale Qualität und Full-Motion-Videos mit gestochen scharfen Bildern, die nie verwackeln.
- **Optimale Betrachtungsbedingungen**
Mit der Adaptive Sync-Technologie werden Screen Tearing und abgehackte Bildraten eliminiert, um eine kontinuierliche und reibungslose Darstellung in jeder Szene zu gewährleisten.
- **ViewMode**
Der exklusive ViewMode von ViewSonic bietet spezialisierte Voreinstellungen für verschiedene Nutzungsszenarien, darunter die Modi Game, Movie, Web, Text, Mac und Mono. Diese Voreinstellungen verbessern Gammakurve, Farbtemperatur, Kontrast und Helligkeit, um die optimalen Anzeigeeigenschaften für jede Anwendung zu liefern.
- **Stereo Sound**
Der VX2718-2KPC-MHD ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und unterstreicht seine beeindruckende Bildschirmleistung mit Stereosound für ein umfassendes Multimedia-Erlebnis.
- **Anschluss-Flexibilität**
Duale HDMI- und DisplayPort-Eingänge bieten eine breite Kompatibilität und geben Ihnen die ultimative Flexibilität beim Anschluss von Geräten.
- **Komfortables Betrachten**
Die Flimmerfrei-Technologie und ein Blaulichtfilter helfen, die Augen bei längerer Betrachtung nicht zu belasten.
- **Niedriger Energieverbrauch**
Der VX2718-2KPC-MHD wurde unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz entwickelt und verfügt über einen Eco-Modus, der weniger Strom verbraucht, was zu einem geringeren CO₂-Ausstoß und reduzierten Bürokosten führt.